

VERTIX

PROFESSIONAL

CONHEÇA OUTROS
PRODUTOS VERTIX



@VERTIXPROFESSIONAL
@VERTIXPROFESSIONAL

Este produto não é brinquedo,
mantenha-o fora do alcance de
crianças.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros,
lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com
proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Importado por:
BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
Avenida Civit I, nº 497, Civit I, Galpão 02, Módulos 01 a 04, Serra/ES, CEP 29.168-045
Fabricado na China
Serviço de Atendimento ao Consumidor: sac@bellizcompany.com.br | SAC 0800 770 3200.
www.bellizcompany.com.br

Nº de fabricação

Data de compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal Nº

Via do cliente

CARIMBO DO VENDEDOR

VERTIX VALORIZA
O TALENTO E ESTILO
ÚNICO DE CADA
PROFISSIONAL.

A LINHA DE ELÉTRICOS VERTIX PROFESSIONAL
FOI DESENVOLVIDA E APROVADA POR
PROFISSIONAIS BRASILEIROS.

PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA E PERFORMANCE
QUE GARANTEM UM ACABAMENTO PERFEITO
E RESULTADOS INCRÍVEIS.

MANUAL
DE INSTRUÇÕES
MASTERWAX ACE

VERTIX
PROFESSIONAL

CUIDADOS


- A Vertex Masterwax Ace é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão de 127V-220V.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo desligado, haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e/ou retire-o.
- Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Sempre que for utilizar o recipiente refil, pegue-o pela alça.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Não deixar o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO: Não utilizar este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. A Vertex Masterwax Ace é bivolt, portanto você pode ligá-la em qualquer rede elétrica 127V-220V. Não sendo necessário selecionar a tensão de voltagem.
2. Para começar a utilizar seu aparelho, coloque a cera dentro do recipiente refil e encaixe-o na Masterwax Ace.
3. Gire o botão de controle de temperatura e ajuste o botão no MAX (mostrará 130°C no visor digital). A cera alcança uma consistência líquida.
4. Depois de líquido, defina a temperatura desejada (a temperatura pode ser vista no visor digital).
5. A luz indicadora irá ligar/desligar automaticamente com o termostato ao chegar na temperatura indicada ideal.
6. Ao colocar ou retirar o refil da panela, pegue-o pela alça, evitando assim possíveis queimaduras.

DETALHES DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 5701 - TENSÃO: 127V - 220V

Frequência: 60Hz

Potência: 42W

APARELHO PARA USO PROFISSIONAL

- Painel de controle eletrônico.
- Revestimento antiaderente.
- Temperatura máxima 130°C.
- Contato com o sensor de temperatura diretamente no recipiente refil.
- Capacidade 500ml.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.

LIMPEZA

1. Para limpar facilmente seu aparelho, aqueça a cera até ela ficar completamente derretida.
2. Coloque a cera derretida em outro recipiente e deixe o refil esfriar.
3. Depois, limpe seu aparelho com flanela e álcool.
4. Este aparelho não deve ser molhado.

Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

ADVERTÊNCIAS

Mesmo considerando o descrito pelo fabricante no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando a utilização do item, observando o que segue:

- a) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- b) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país com endereços disponíveis no site www.vertexprofessional.com.br ou através do SAC.
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima mediante a autorização via SAC.
- c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses.

Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO A GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias.

Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- e) A limpeza inadequada do aparelho.